

**WNMG 080408, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,03 - 0,13 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,03 - 0,13 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	S
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR005S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia