

**Garant****Rebarbadora de MDI 90°, sem revestimento, Ø h6 DC: 6Mmm****Dados do pedido**

Número do pedido	208095 6M
GTIN	4062406286972
Classe de artigo	11X

**Descrição****Modelo:**

Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.**

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave. Extra comprida. Para resultados de rebarbamento excelentes, até em contornos de acesso particularmente difícil. Ferramentas sem ponta.

**Utilização:**

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

**Descrição técnica**

Medida S	2,1 mm
Comprimento total L	100 mm
Avanço $f_z$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Fresagem de chanfros	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Número de dentes Z	4
Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Ø grande $D_2$	6 mm
Ø pequeno $D_3$	3 mm

Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

