

**VNMG 160408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MU
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Materiał ostrza 	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	PR015S
Zastosowanie główne	S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia