


TNMG 160408, Gatunek: PR005S

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	PR005S
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Materiał ostrza	HM

Warunki skrawania	ciągłe
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia