

Garant**Disco autoaderente velo abrasivo, Ø 125 mm, Comparação da granulometria: 180****Dados do pedido**

Número do pedido	566912 180
GTIN	4062406297787
Classe de artigo	51M

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos autoaderentes de velo com base de tecido cosida para uma boa aderência. Com núcleo de centragem removível para posicionamento e aderência mais precisos do disco no prato de apoio (**nível de vibração reduzido em aprox. 50% com o prato abrasivo autoaderente n.º 566965**).

Utilização:

Em retificadoras angulares com prato abrasivo autoaderente n.º 566960 ou 566965. Para **acabamento, fosqueamento, alisado** com redução significativa de rugosidade, assim como para **trabalhos de limpeza** (p. ex. remoção de cores de recozimento) e **de rebarbagem fáceis**.

Instrução:

Discos abrasivos autoaderentes para lixamento preparatório, ver n.º **567705 e seguintes**.

Descrição técnica

Ø do disco	125 mm
Comparação da granulometria	180

Versão	A medium
Grau de finura	médio
Cor	vermelho
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Prato abrasivo autoaderente com Rosca M 14 Ø exterior
125

566960 125

Prato abrasivo autoaderente com Centragem e rosca M 14
Ø exterior 125

566965 125