

**VNMG 160404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160404 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	PR005S
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	MU
Zastosowanie główne	S

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia