


**WNMG 080408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Łamacz wiórów	MQ
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Zastosowanie główne	S

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Gatunek	PR015S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia