


**WNMG 080408, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągłe

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Gatunek	PR005S
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Łamacz wiórów	MU
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia