


**WN.G 080404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
Gatunek	PR005S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	MU
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404

liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia