

Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	35 mm
Wielkość chwytu	40 mm
długość główki L ₁	48 mm
Dźwigienka	259015 1
wielk. płytki	19 mm
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytki skrawająca	259044 1 SN.. 1906..
długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 4040S19
płytki podporowa	259031 16
zestaw kołków sprężystych	259047 1
śrubado dźwigni	259018 1
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże