

Garant**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	35 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
śrubado dźwigni	259018 1
płytką podporowa	259031 16
Dźwigienka	259015 1
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 4040S19
zestaw kołków sprężystych	259047 1
Wielkość chwytu	40 mm
wielk. płytki	19 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	SN.. 1906..
długość główki L ₁	48 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże