

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
śrubado dźwigni	259018 1
długość całkowita L	250 mm
płytko podporowa	259031 16
długość główki L ₁	45 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 4040S19
wielk. płytki	19 mm
Dźwigienka	259015 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1906..
zestaw kołków sprężystych	259047 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże