

**Noże, neutralne, chwyt/wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 2
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	100 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwyty neutralnych	8,3 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwyty neutralnych	31 mm
kod ISO chwytu	PSDNN 1616H12
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	259031 20
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże