

Garant**Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
160/7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP**. Z przyczyn technicznych **bez chłodzenia wewnętrznego**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.. 1204..
Ø otworu uchwytu	40 mm
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
długość całkowita L _{ges}	63 mm
Ø ostrzy D _c	160 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	173 mm

Liczba ostrzy Z	7
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219800