

**Suwmiarki warsztatowe z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415090 500
GTIN	4062406065218
Klasa artykułu	41A

**Opis****Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Kontrastowa skala umożliwiającą łatwy odczyt w przypadku pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali. Z precyzyjną regulacją. Z wkrętem ustalającym. Rozm. 300 hartowane w całości, od rozm. 500 hartowane powierzchnie pomiarowe.

materiał: Stal szlachetna, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,07 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

**Opis techniczny**

długość szczęk	150 mm
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 mm

granica błędu	0,07 mm
norma	DIN 862
regulacja dokładna	tak
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX

### Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500