

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 16,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	123010 16,5
GTIN	4045197572905
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

Núcleo forte e ponta em bico especial – por isso, aresta transversal cortante com **elevada precisão de centragem**. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às **4 fases de guiamento**. Excelente evacuação de aparas graças aos **4 canais de refrigeração internos** a partir de Ø 3,8 mm. Até Ø 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. As **arestas de corte principais retas** com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem **aparas curtas**, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apra comprida.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	16,5 mm
Tolerância da haste	h6
Avanço f em INOX > 900 N/mm ²	0,25 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L_c	171 mm
Número de arestas de corte Z	2
Tolerância de Ø nominal	m6
Ø haste D_s	18 mm
Comprimento total L	222 mm
Norma	Norma de fábrica
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	146,3 mm
Revestimento	TiAlN

Óleo de corte	VHM
Versão	8xD
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		