

Garant**Nawiertaki NC z HSS-E 142° N, bez powłoki, Ø DC h6: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112120 6
GTIN	4045197001368
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

≥ Ø 6 mm z **powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.**

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

Objaśnienie:

kąt wierzchołkowy nawiertaków i wiertel krętych jest identyczny
nawiertaki NC to krótka droga wiercenia i szybsze nawiercanie

Zastosowanie:

Kąt wierzchołkowy nawiertaka 142° jest identyczny z kątem wierzchołkowym wiertła.

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych L_c : 20 mm

długość całkowita L: 66 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
Długość rowków wiórowych L_c	20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Ø nom. D_c	6 mm
Ø chwytu D_s	6 mm

długość całkowita L	66 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	142 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez