

Garant**Szafy magazynowe bez drzwi, liczba przezroczystych pojemników: 97****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944119 97
GTIN	4062406068578
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa magazynowa 30×11G.

Pojemniki przezroczyste z przezroczystego **tworzywa ABS** do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Umieszczenie:

Liczba przezroczystych pojemników (szer.xgłęb.xwys.): 36 szt.50×42×46 mm; 36 szt.80×63×70 mm; 25 szt.100×97×108 mm

w dostawie::

Szafa z pojemnikami przezroczystymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 275 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 11
masa: 70,5 kg

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
głębokość	275 mm
masa	70,5 kg
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	11
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy magazynowe,