

Garant
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 4,8

Dados do pedido

Número do pedido	123101 4,8
GTIN	4045197451552
Classe de artigo	11E

Descrição
Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial – por isso, aresta transversal cortante com **elevada precisão de centragem**.

Precisão de alinhamento particularmente elevada graças a **4 fases de guiamento**, que estabilizam a broca mesmo a profundidades extremas!

As **arestas de corte principais convexas** com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem **aparas curtas**, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Vantagem:

Alta segurança processual e qualidade da superfície do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma **HB** e **HE** disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com n.º **123102**.

Forma **HE**: encomendar com n.º **123101 + 129100 HE**.

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!

Os produtos sucessores recomendados são n.º 123025 e 123035.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	4,8 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	57 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm/U
Tolerância da haste	h6
Número de arestas de corte Z	2

Tolerância de Ø nominal	h7
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	49,8 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	8xD
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		



Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
Retificação de haste Tipo HE	129100 HE