

**Wózek warsztatowy Assistent 179N, Typ: 179N-7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918275 179N-7
------------------	---------------

GTIN	4000896214488
------	---------------

Klasa artykułu	93H
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Solidny wózek warsztatowy okonstrukcji dwuściennej. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone, blokada centralna z zamkiem patentowym, indywidualna blokada szuflad i wzajemna blokada wysuwu. Szuflady z automatycznym domykaniami. Całkowicie uszczelniona powierzchnia robocza, wewnątrz wózka zabezpieczone przed przenikaniem rozlanych płynów. 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Powierzchnia robocza z tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników.

Umieszczenie:

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 5×81 / 2×166

Powłoka lakiernicza:

Niebieska.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania

wysokość: 1020 mm

szerokość: 785 mm

głębokość: 518 mm

szerokość użytkowa szuflad: 522 mm

głębokość użytkowa szuflad: 398 mm

masa: 90 kg

Opis techniczny

szerokość	785 mm
wysokość	1020 mm
typ	179N-7
szerokość użytkowa szuflad	522 mm
masa	90 kg
głębokość	518 mm
Seria	Asystent
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,