

**Wózek warsztatowy Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Klasa artykułu	93H

Opis**Wykonanie:**

Solidny wózek warsztatowy okonstrukcji dwuosiennej. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone, blokada centralna z zamkiem patentowym, indywidualna blokada szuflad i wzajemna blokada wysuwu. Szuflady zautomatycznym domykaniem. Całkowicie uszczelniona powierzchnia robocza, wewnątrz wózka zabezpieczone przed przenikaniem rozlanych płynów.
2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Łączna nośność 1000kg. Błat roboczy i uchwyt do pchania zestali nierdzewnej.

Umieszczenie:

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 7×81 / 1×166

Powłoka lakiernicza:

Niebieska.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania

wysokość: 1020 mm

szerokość: 959 mm

głębokość: 518 mm

szerokość użytkowa szuflad: 696 mm

głębokość użytkowa szuflad: 398 mm

masa: 125 kg

Opis techniczny

masa	125 kg
szerokość użytkowa szuflad	696 mm
typ	179NXL-8
głębokość	518 mm
szerokość	959 mm
wysokość	1020 mm
Seria	Asystent
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,