

**Przejezdny stół warsztatowy 179NW, Typ: 179NW-7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Klasa artykułu	93H

**Opis****Wykonanie:**

Przejezdny stół warsztatowy z 7 szufladami i szafką oraz regulowaną półką. Blokada centralna z zamkiem patentowym i wzajemną blokadą wysuwu. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone. Nośność szuflad 25kg, szuflady do dużych obciążeń 40kg. Błat roboczy z multipleksu brzożowego, możliwość swobodnego montażu imadła, wymienny. Łączna nośność 750 kg. 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

**Umieszczenie:**

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 6×81 / 1×166

**Powłoka lakiernicza:**

Niebieska.

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa szuflad	522 mm
masa	120 kg
wysokość	964 mm
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Seria	Asystent

grubość blatu	30 mm
głębokość	600 mm
szerokość	1150 mm
typ	179NW-7
znaczenie dla konfiguratora	nie
Nośność szuflad/szufladopółek	25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy