

Garant**APMT 180524 TR, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215277 UNI
GTIN	4045197707918
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

promień naroża: 2,4 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 5 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	2,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny f_z	2,5

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180524 TR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania