

Garant

Szafy magazynowe z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, liczba przezroczystych pojemników: 69



Dane zamówienia

Numer katalogowy	944111 69
GTIN	4062406073435
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wypożyczona szafa magazynowa 30×11G.

Pojemniki przezroczyste z przezroczystego **tworzywa ABS** do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z **zamkiem patentowym**.

Umieszczenie:

Liczba przezroczystych pojemników (szer.xgłęb.xwys.): 27 szt.50×42×46 mm; 12 szt.80×63×70 mm; 10 szt.100×97×109 mm; 20 szt.128×128×133 mm

w dostawie::

Szafa z pojemnikami przezroczystymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	750 mm
głębokość	275 mm
wysokość	2000 mm
masa	72 kg
głębokość w G	11
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy magazynowe,

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/944111-69>