

**Macho de rosca para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF:
2,5X0,35****Dados do pedido**

Número do pedido	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:
Com entrada em espiral.

Descrição técnica

Ø da rosca	2,5 mm
Ø do furo central	2,15 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	0,35 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	1,8 mm
Comprimento total L	50 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	7,5 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M2,5x0,35
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau

Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		