

**Macho de roscar para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 3X0,35****Dados do pedido**

Número do pedido	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Classe de artigo	11H

**Descrição**

**Modelo:**  
**Com entrada em espiral.**

**Descrição técnica**

Ø da rosca	3 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,35 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	2,65 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	2,2 mm
Comprimento total L	56 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	9 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M3×0,35
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13

Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		