

 GRIDLINE**Komputerowe stanowisko pracy GridLine z klapą drukarki, typ: CH****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948202 CH
GTIN	4062406074289
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), **wysuwana półka o nośności 45 kg**, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są umieszczone tak, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Płyta wierzchnia bambusowa.

**Ochrona elektryczna:** Ochrona przed kurzem i skapującą wodą zgodnie z **IP41** wg DIN/VDE/0470/EN 60529.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – jasnoszary RAL 7035, drzwiczki, szuflada i szufladopółka – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Grubość materiału: 0,9 mm

Kąt rozwarcia drzwi: 250 stopni

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 28  
Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

## Opis techniczny

głębokość	700 mm
masa	97 kg
wymiary pokrywy drukarki	346 × 290 mm
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
głębokość w G	28
wysokość	1000 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP	IP 41
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd