

Escareador de orifícios 1:50, sem revestimento, Ø nominal DC: 3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	161200 3
GTIN	4045197088895
Classe de artigo	120

Descrição**Modelo:**

Arestas de corte cónicas (1 mm ao longo de 50 mm de comprimento).

Tam. 1,2 – 2,5 – **Com ranhuras retas. Forma A.**

Tam. 3 – 25 – **Canal em espiral. Forma B.**

Utilização:

Para mandrilar furos cónicos manualmente para cavilhas cónicas conforme ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomendação:

Para furos de saída, usar a broca cónica para furos cónicos n.º 116310.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	3 mm
Ø pequeno D_3	2,9 mm
Ø grande D_2	4,06 mm
Quadrado da haste \square	3,15 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da lâmina L_c	58 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 9
Relação de cone	1:50
Refrigeração interior	não

Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		