

**Garant****Escareador NC H7 sobrecomprido, sem revestimento, Ø nominal DC: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	162961 2
GTIN	4045197364012
Classe de artigo	11O

**Descrição****Versão:**

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. **Escareadores retificados para ajuste H7.**

**Utilização:**

Especialmente concebido para furos em locais profundos. Também adequado para furos cegos.

**Descrição técnica**

Avanço f em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/U
Projeção L <sub>1</sub>	44 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	2 mm
Tolerância da haste	h6
Ø haste D <sub>s</sub>	2 mm
Comprimento total L	65 mm
Comprimento da lâmina L <sub>c</sub>	11 mm
Número de arestas de corte Z	4
Tolerância	H7
#Excedente no valor de referência Ø	0,05 - 0,1 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	não

Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo cego e de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		