

**Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 7/16-14****Dados do pedido**

Número do pedido	133350 7/16-14
GTIN	4045197074683
Classe de artigo	11H

**Descrição****Modelo:****Com entrada em espiral.****Utilização:****Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.****Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	1,814 mm
Ø do furo central	9,4 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	11,11 mm
Passos por polegada	14
Norma	DIN 376
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	6,2 mm
Profundidade de rosca	33,33 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamanho da rosca	7/16-14 UNC

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		