

Escareador para máquina H7, sem revestimento, Ø nominal DC: 4,7mm**Dados do pedido**

Número do pedido	163000 4,7
GTIN	4045197252852
Classe de artigo	110

Descrição**Modelo:**

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.

A partir do tam. 1,8, número par de dentes e passo irregular.

Até ao tam. 3,7, com ponta de centragem em ambos os lados;

A partir do tam. 3,9, com furos de centragem em ambos os lados.

Escareadores retificados para ajuste H7.**Utilização:**

Para mandrilar furos contínuos. Devido ao corte inicial curto, também pode ser usado para furos cegos (a partir de Ø de 3,9 mm).

Instrução:

- Escareadores para máquina com ranhuras retas – disponíveis de fábrica.
- Escareadores com diferentes diâmetros e ajustes, ver n.º 162951.

Descrição técnica

Ø nominal D _c	4,7 mm
Projeção L ₁	51 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,15 mm/U
Tolerância da haste	h9
Ø haste D _s	4,5 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da lâmina L _c	21 mm
Número de arestas de corte Z	6
Tolerância	H7

#Excedente no valor de referência Ø	0,1 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 212 B
Refrigeração interior	não
Haste	Haste cilíndrica com h9
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

