

Garant**Fresa de roscar de uma lâmina 2×D, TiAlN, M: M1,4****Dados do pedido**

Número do pedido	139610 M1,4
GTIN	4045197533845
Classe de artigo	11J

Descrição**Versão:**

Perfil de rosca corrigido para fresar **roschas interiores exatas**, (assegurar opções de fixação estáveis). Fresa de roscar **de uma lâmina** muito estável, **especialmente adequada para PRFV, PRFC e grafite**. Também adequada para **ligas à base de Ti e Ni e aços temperados até 63 HRC**.

Vantagem:

Desvio radial significativamente inferior do que com fresas de roscar com várias lâminas.

Nota:

Fresa de roscar de uma lâmina **exclusivamente** para **produção de rosca interior**. **O furo de núcleo (e, se necessário, rebaixamento) deve ser preparado previamente!**

Descrição técnica

Profundidade de utilização máxima	3,5 mm
Passo de rosca	0,3 mm
Número de sulcos de aparas	4
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,01 mm
Número de dentes Z	4
Ø haste D_s	3 mm
Comprimento total L	32 mm
Avanço f_z em CFK	0,02 mm
Comprimento da haste L_s	18 mm
Refrigeração interior	não

Profundidade de rosca	2,8 mm
Tamanho da rosca	M1,4
Ø nominal D _c	1 mm
Comprimento da lâmina L _c	0,31 mm
Projeção L ₁	3,5 mm
Perfil de rosca	Perfil parcial
Revestimento	TiAlN
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	VHM
Norma de rosca	DIN 13
Haste	DIN 6535 HA com h6
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo de passagem
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo cego
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Utilização interior/exterior	Interior
Tipo de produto	Fresa de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		

Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GFK	adequado
CFK	adequado
Grafite	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	adequado
Ar	adequado