

Macho de roscar para máquina, vaporizado, M: M2,5**Dados do pedido**

Número do pedido	134851 M2,5
GTIN	4045197350824
Classe de artigo	11H

Descrição técnica

Ø do furo central	2,05 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø da rosca	2,5 mm
Passo de rosca	0,45 mm
Número de sulcos de aparas	2
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	7,5 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2,5
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C

Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		