

Garant**Corpo abrasivo de cerâmica Triângulo (oblíquo), grosso, Tipo: 1010TA****Dados do pedido**

Número do pedido	501520 1010TA
GTIN	4062406372675
Classe de artigo	58F

Descrição**Versão:**

Os **corpos abrasivos cerâmicos** (grão de lixa de corindo com aglomerado de cerâmica) são os **corpos abrasivos por vibração mais utilizados** e têm uma **aplicação universal**. **Densidade e efeito abrasivo muito elevados.**

versão de alto rendimento para um **tempo de processamento curto**. Abrasão própria reduzida, longa vida útil.

Utilização:

Para processos rápidos de **rebarbagem e arredondamento** de arestas e como **fase preliminar para o polimento** de **aço, aço inoxidável** e outras **ligas de aço**. Também é adequado para o processamento preliminar de plástico e metais não ferrosos, com o risco de os corpos abrasivos ficarem obstruídos mais rapidamente e o efeito abrasivo ser reduzido.

A forma **triangular (oblíqua)** é a forma mais universal.

Descrição técnica

Comprimento	10 mm
Descrição da forma	Triângulo (oblíquo)

Ficha de dados

Altura	10 mm
Grau de finura	grosso
Série	GMT
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	grosso
Índice	25 kg
Tipo de produto	Corpo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		