

**Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Dados do pedido**

Número do pedido	132925 3X0,35
GTIN	4062406373443
Classe de artigo	12I

**Descrição****Versão:**

**Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap.** Design robusto para um amplo espectro de materiais. **Material de corte HSS-E melhorado** com **revestimento TiN para redução da fricção.**

**Descrição técnica**

Norma	DIN 374
Tamanho da rosca	M3×0,35
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	9 mm
Ø da rosca	3 mm
Comprimento total L	56 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	0,35 mm
Tipo de rosca	MF
#Ø do furo roscado	2,65 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ø haste D <sub>s</sub>	2,2 mm
Revestimento	TiN

## Ficha de dados

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Pro Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		