

Garant**Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, nitrurado, M: M2****Dados do pedido**

Número do pedido	135750 M2
GTIN	4045197077387
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Design estável, com espiral à direita de 15°.****Descrição técnica**

Ø da rosca	2 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,4 mm
#Ø do furo roscado	1,6 mm
Número de sulcos de aparas	3
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	45 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E PM
Profundidade de rosca	4 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2
Revestimento	nitrurado

Ficha de dados

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	15 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	cor de rosa
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		