

Macho de rosca manual Cortador de acabamento, sem revestimento, G: G1/8**Dados do pedido**

Número do pedido	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Classe de artigo	11G

Descrição**Utilização:**

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Passos por polegada	28
Ø do furo central	8,8 mm
Ø da rosca	9,73 mm
Passo de rosca	0,907 mm
Óleo de corte	HSS
Ø haste D _s	7 mm
Comprimento total L	63 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Profundidade de rosca	29,19 mm
Tamanho da rosca	G1/8
Revestimento	sem revestimento
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5157

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		