

Macho de roscar manual Cortador de acabamento, sem revestimento, G: G3/4**Dados do pedido**

Número do pedido	130560 G3/4
GTIN	4045197067739
Classe de artigo	11G

Descrição**Utilização:**

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Passos por polegada	14
Ø da rosca	26,44 mm
Ø do furo central	24,5 mm
Passo de rosca	1,814 mm
Óleo de corte	HSS
Ø haste D _s	20 mm
Comprimento total L	90 mm
Quadrado da haste □	16 mm
Profundidade de rosca	79,32 mm
Tamanho da rosca	G3/4
Revestimento	sem revestimento
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5157

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		