

Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, G: G1



Dados do pedido

Número do pedido	130550 G1
GTIN	4045197067654
Classe de artigo	11G

Descrição

Modelo:

Jogo de 2 peças **composto por pré-cortador e cortador de acabamento.**

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Passos por polegada	11
Ø da rosca	33,25 mm
Ø do furo central	30,75 mm
Passo de rosca	2,309 mm
Óleo de corte	HSS
Ø haste D _s	25 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	20 mm
Profundidade de rosca	66,5 mm
Tamanho da rosca	G1

Revestimento	sem revestimento
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5157
Forma de corte	C
Forma de corte	D
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

