

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 160404
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 600 m/min
Tipo	HU7315-1
Revestimento	sem revestimento
#Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Material de corte	HM
Tolerância	G
Número de trocas/cortes	2

Ficha de dados

Quebra-aparas	AF
Aplicação principal	N
Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear