

Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M5**Dados do pedido**

Número do pedido	135855 M5
GTIN	4045197649546
Classe de artigo	12H

Descrição**Modelo:****Forma C** (corte inicial de 2 – 3 passos).**Descrição técnica**

Ø da rosca	5 mm
Número de sulcos de aparas	2
Ø do furo central	4,2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Passo de rosca	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	70 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	15 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M5
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau

Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		