

Ficha de dados

Garant

Macho de roscar para máquina HSS-E-PM Forma B, sem revestimento, M: M3



Dados do pedido

Número do pedido	131280 M3
GTIN	4045197069399
Classe de artigo	11H

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.

Vantagem:

Maior resistência ao desgaste.

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	0,5 mm
Ø da rosca	3 mm
Número de arestas de corte Z	3
#Ø do furo roscado	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	3,5 mm
Comprimento total L	56 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E PM
Profundidade de rosca	9 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M3

Ficha de dados

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		