

Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, MF: 5X0,5**Dados do pedido**

Número do pedido	137050 5X0,5
GTIN	4045197079473
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	5 mm
Ø do furo central	4,5 mm
Passo de rosca	0,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	3,5 mm
Comprimento total L	70 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	10 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M5×0,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		