

**Garant****Escareador cônico de precisão, extra comprido 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 6,3****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 150372 6,3    |
| GTIN             | 4045197086150 |
| Classe de artigo | 11M           |

**Descrição****Versão:**

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cônica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C **com haste cilíndrica extra comprida**.

**Descrição técnica**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tolerância da haste                          | h9               |
| Ø do furo prévio                             | 1,5 mm           |
| Ø exterior                                   | 6,3 mm           |
| Avanço f em aço < 500 N/mm <sup>2</sup>      | 0,09 mm/U        |
| Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm           |
| para parafusos escareados DIN 7991           | M3               |
| Ø haste D <sub>s</sub>                       | 5 mm             |
| Comprimento total L                          | 154 mm           |
| Número de arestas de corte Z                 | 3                |
| Revestimento                                 | sem revestimento |
| Ângulo da ponta do escareador cônico         | 90 grau          |
| Material de corte                            | HSS              |

## Ficha de dados

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Norma                 | Norma de fábrica                                |
| Haste                 | Haste cilíndrica com h9                         |
| Refrigeração interior | não                                             |
| Anel colorido         | sem                                             |
| Tipo de produto       | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |

### Dados de utilizador

|                             | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio          | adequado                  |                |            |
| Alumínio (apara curta)      | adequado                  |                |            |
| Alumínio > 10% Si           | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| máximo a molhado            | adequado                  |                |            |
| seco                        | condicionalmente adequado |                |            |