

Macho de roscar para entalhe curto, sem revestimento, M: M12



Dados do pedido

Número do pedido	131450 M12
GTIN	4045197069801
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:**Com entrada em espiral.****Utilização:****Como broca de roscar manual ou para máquina.**

Descrição técnica

Ø do furo central	10,2 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	1,75 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	12 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D _s	9 mm
Comprimento total L	75 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	36 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M12

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		