

Macho de roscar para máquina comprido, sem revestimento, M: M2



Dados do pedido

Número do pedido	131800 M2
GTIN	4045197070319
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

Haste comprida (com Ø de haste afunilada para maiores profundidades de utilização).

Vantagem:

Particularmente adequada **para corte de roscas em locais de difícil acesso.**

Descrição técnica

Ø da rosca	2 mm
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	1,6 mm
Passo de rosca	0,4 mm
Norma	DIN 357
Ø haste D _s	1,4 mm
Comprimento total L	70 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	4 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	A
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		