

Garant**Macho de roscar para máquina, sem revestimento, M: M2****Dados do pedido**

Número do pedido	131850 M2
GTIN	4045197070425
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Entrada em espiral forte. Peça guia com ranhuras de lubrificação**, mas sem sulcos de aparas.**Vantagem:****Particularmente estável, auto-orientação ideal e sem repassar** durante o retorno.**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	2
Ø da rosca	2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Passo de rosca	0,4 mm
#Ø do furo roscado	1,6 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	2,8 mm
Comprimento total L	45 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	6 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M2

Ficha de dados

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		