

**Garant****Macho de roscar para máquina Forma B extra comprido, sem revestimento, M: M3****Dados do pedido**

Número do pedido	131760 M3
GTIN	4045197272225
Classe de artigo	11H

**Descrição****Versão:****Com haste extra comprida.**≤ M10: Haste **conforme DIN 371**;≥ M12: Haste **conforme DIN 376**.**Com entrada em espiral.****Vantagem:**Muito adequada **para corte de roscas em locais de difícil acesso.****Descrição técnica**

Passo de rosca	0,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	3 mm
#Ø do furo roscado	2,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Ø haste D <sub>s</sub>	3,5 mm
Comprimento total L	112 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E

## Ficha de dados

Profundidade de rosca	9 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		