

## Macho de roscar para máquina, sem revestimento, M: M30



### Dados do pedido

Número do pedido	131700 M30
GTIN	4045197070159
Classe de artigo	11H

### Descrição

**Modelo:**

Design estável, com espiral à esquerda de 15°.

**Vantagem:**

Particularmente adequada para cortes interrompidos (p. ex. ranhura longitudinal no furo).

### Descrição técnica

Ø da rosca	30 mm
Passo de rosca	3,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Número de sulcos de aparas	4
Ø do furo central	26,5 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D <sub>s</sub>	22 mm
Comprimento total L	180 mm
Quadrado da haste □	18 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	90 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M30

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D
Ângulo espiral	15-20 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		