

Ficha de dados

Garant

Macho de roscar para máquina, vaporizado, G: G1/8



Dados do pedido

Número do pedido	137350 G1/8
GTIN	4045197079848
Classe de artigo	11H

Descrição

Versão:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas. **HSS-E**

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descrição técnica

Passos por polegada	28
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	9,73 mm
Passo de rosca	0,907 mm
#Ø do furo roscado	8,8 mm
Número de sulcos de aparas	3
Material de corte	HSS E
Ø haste D _s	7 mm
Comprimento total L	90 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Profundidade de rosca	29,19 mm
Tamanho da rosca	G1/8
Revestimento	vaporizado

Ficha de dados

Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5156
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		